

Garant**eco-QT esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251902 20/08
GTIN	4045197651051
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Előny:

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítés gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be kallantós rögzítést.**

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2025X08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 32 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 91 mm

Alátétlapka: 259031 19

Műszaki leírás

Működő szélesség L ₄	32 mm
Szárméret	20 mm

Csavar alátétlapkához	259025 1
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Kés ISO kódja	DWLNR/L 2025X08
Fejhossz L ₁	32 mm
Alátétlapka	259031 19
Kallantyú	259038 9
Teljes hossz L	91 mm
Sorozat	Eco
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Alátétlapka	259218
Alátétlapka Típus 11	259031 11
Alátétlapka	259214
Csavar alátétlapkához Típus 1	259025 1
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítóköröm Típus 9	259038 9
Csavar alátétlapkához	259167
Szorítóköröm	259353
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500

Alátétlapka Típus 19

259031 19