

**Garant****CCGT 120402, Minőség: HU7310**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	260156 HU7310
GTIN	4045197668257
Árucikk kategória	21G

## Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Sarokrádiusz	0,2 mm
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácstörő	AM
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	350 - 600 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,1 - 4 mm
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Szerszámananyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CCGT 120402
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz