

**LOCTITE.****2K ragasztó, Gyártó azonosító: 9466**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	083372 9466
GTIN	4058093009123
Árucikk kategória	04L

## Leírás

### Kivitel:

Gyorsan és könnyen feldolgozható **szívósan rugalmas 2K ragasztóanyag** tartósan szilárd kötésekhez. Szobahőmérsékleten szárad.

Különböző anyagok, pl. fa, fém, kemény műanyag és üveg tartósan fix kötéseikhez. Nagy nyíró- és húzószilárdság. Ütésálló univerzális ragasztóanyag, nagy ragasztóerő minden alapanyagon. Olyan felhasználáshoz, melyeknél fontos a hosszú feldolgozási idő és a nagy szilárdság.

### Felhasználás:

Használjon 083373 sz. PISTOLE méretű kézi adagolópisztolyt és 083376 sz. MIXER méretű keverőcsövet.

## Műszaki leírás

Húzó-nyírószilárdság	37 N/mm <sup>2</sup>
Gyártó jelölése	LOCTITE 9466
Dinamikus viszkozitás	35000 mPas
Tárolási hőmérséklet	8 °C
Feldolgozási hőmérséklet	15 - 25 °C

Veszélyes áru kategória	9
Feldolgozási idő	3600 s
Kémiai alap	Epoxidgyanta
Szakítószilárdság	32 N/mm <sup>2</sup>
Tulajdonság	Ütésálló
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Kerámia
Alkalmas anyagok	Műanyag
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 °C
Festék	sárgás
Alak	folyékony
Úrtartalom	50 g
Keménység Shore A szerint	60
UN szám	UN3082
Sűrűség	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Üzemi szilárdság	18 min
Száradás	3 min
Maximális hézagméret	5 mm
Termék fajtája	Kétkomponenses ragasztó

## Tartozék

2K ragasztó tartozékok, kinyomófej Kivitel MIXER	083376 MIXER
Kézi adagolópisztoly Kivitel PISTOLE	083373 PISTOLE