

**CCMT 09T308, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260185 SP4019
GTIN	2050001939050
Árucikk kategória	28A

Leírás

CCMT 09T308 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 73

Fogásmélység a_p : 0,2 - 5 mm

Előtolás f : 0,1 - 0,45 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,8 mm
Fő felhasználás	UNI
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Forgácstörő	73
Előtolás f	0,1 - 0,45 mm/ford,
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	CCMT 09T308
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz