

HOLEX®**DNMG 110408 10 darabos készlet, Minőség: HBX020****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250803 HBX020
GTIN	4045197663511
Árucikk kategória	22D

Leírás

DNMG 110408 10 darabos készlet HBX020 Minőség: HBX020

Forgácstörő: PM

Fogásmélység a_p : 1 - 5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 300 m/min**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PM
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Előtolás f	0,1 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 300 m/min
Minőség	HBX020

Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Sorozat	Furatkés
Sorozat	eco-QT / eco esztergakés
Sorozat	Esztergakés
Sorozat	QuickTurn esztergakés
Sorozat	Furatfej
Váltólapka ISO kód	DNMG 110408
Cserék / élek száma	4
Váltólapka kiosztás	egyenes