

Garant**QuickTurn esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251906 20/08
GTIN	4045197651211
Árucikk kategória	21U

Leírás**Előny:**

Szerszám nélküli váltólapka csere. **Oldja ki a rögzítést gombnyomással – cserélje ki az élt – nyomja be a kallantyús rögzítést.** Csökkentse a mellékidőt egyszerűen és kényelmesen. Állandó szorítóerő, nagy cserepontosság, karbantartásmentes.

belső hűtés: nem

Kés ISO kódja: DWLNR/L 2025K08

Hozzávaló váltólapka: WN.. 0804..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 125 mm

Alátétlapka: 259031 42

Műszaki leírás

Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Lapkaméret	8 mm
Szárméret	20 mm
Csavar alátétlapkához	259025 4
Kallantyú	259038 9
Működő szélesség L ₄	25 mm
Alátétlapka	259031 42

Fejhossz L ₁	32 mm
Kés ISO kódja	DWLNR/L 2025K08
Teljes hossz L	125 mm
Sorozat	QuickTurn
Felhasználás módja	jobbos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítóköröm	259353
Alátétlapka	259581
Csavar alátétlapkához Típus 4	259025 4
Szorítóköröm Típus 9	259038 9
Csavar alátétlapkához	259171
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Alátétlapka Típus 42	259031 42
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500