

Garant**VCGT 160402, Minőség: HB7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261457 HB7310
GTIN	4045197671707
Árucikk kategória	21G

Leírás

VCGT 160402 HB7310 Minőség: HB7310

Forgácstörő: AM

Tűrés: G

Fogásmélység a_p : 0,1 - 4 mmElőtolás f : 0,05 - 0,5 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 350 - 600 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	N
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Sarokrádiusz	0,2 mm
Forgácstörő	AM
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,

Fogásmélység a _p	0,1 - 4 mm
Minőség	HB7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCGT 160402
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz