

LOCTITE**Pillanatragasztó, 20 g, Gyártó azonosító: 496**

Rendelési adatok

Rendelés száma	083352 496
GTIN	4100630496160
Árucikk kategória	04L

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható különböző anyagok összeragasztásához. Gyors száradás és tiszta, szinte láthatatlan kötések. Száradás a levegő páratartalma következtében.

Felhasználás:

Univerzális pillanatragasztó szinte minden anyaghoz. Kiválóan alkalmas **fémekhez**. A 401-es mérettel szemben valamivel nagyobb szilárdságú, kevésbé hőstabil.

Figyelem:

Nem minden országba szállítható. Expressz szállítás nem lehetséges.

Műszaki leírás

Húzó-nyírószilárdság	20 - 30 N/mm ²
Száradás	20 - 40 s
Gyártó jelölése	LOCTITE 496
Veszélyes anyag jelölés	GHS07: Felkiáltójel
Dinamikus viszkozitás	125 mPas

Tárolási hőmérséklet	2 °C
Veszélyes áru kategória	9
Alak	folyékony
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	fém
Alkalmas anyagok	Elasztomer
Kémiai alap	Metil-cianoakrilát
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-40 - 80 °C
Festék	Átlátszó
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	20 hónap
Úrtartalom	20 ml
Maximális hézagméret	15 mm
Terméknév attribútum	20 g
Termék fajtája	Pillantragasztó