

**SNMG 120404, Minőség: CA6525****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120404 CA6525 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: CA6525
Forgácstörő: MQ
Fogásmélység a_p : 0,5 - 2 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 60 - 220 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Forgácstörő	MQ
Fogásmélység a_p	0,5 - 2 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás	M
Minőség	CA6525

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	60 - 220 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz