

Garant**VC.T 110304, Minőség: HU7310**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261454 HU7310
GTIN	4045197671684
Árucikk kategória	21G

Leírás

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	N
Előtolás f	0,05 - 0,5 mm/ford,
Forgácsoló	AM
Fogásmélység a_p	0,1 - 4 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	350 - 600 m/min
Minőség	HU7310
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM

Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	VCGT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	G
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz