

**WNMG 060408, Minőség: SP0819****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 252084 SP0819 |
| GTIN | 2050001938770 |
| Árucikk kategória | 28A |

Leírás

WNMG 060408 SP0819 Minőség: SP0819

Forgácstörő: 4E

Fogásmélység a_p : 1 - 3,5 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,55 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 120 m/min

Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c : 150 - 320 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|-----------------|
| Sarokrádiusz | 0,8 mm |
| Fogásmélység a_p | 1 - 3,5 mm |
| Forgácstörő | 4E |
| Mellékfelhasználás | M |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 150 - 320 m/min |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 30 - 120 m/min |

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Előtolás f | 0,15 - 0,55 mm/ford, |
| Fő felhasználás | S |
| Minőség | SP0819 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás |
| Szerszámanyag | HM |
| Váltólapka ISO kód | WNMG 060408 |
| Cserék / élek száma | 6 |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |