

**VCGT 110304, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261384 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

Leírás

VCGT 110304 SP4019 Minőség: SP4019

Forgácstörő: 62

Fogásmélység a_p : 0,15 - 3 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	62
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,15 - 3 mm
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCGT 110304
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz