

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260338 16/11
GTIN	
Árucikk kategória	25U

**Leírás****Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	A16Q SDUCR/L11
Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	23 mm
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	80 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	14,5 mm
Váltólapka csavar	269022 3
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Teljes hossz L	180 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	15 mm
Beállítási szög κ	93 fok
Szár Ø D <sub>s</sub>	16 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen

Felhasználás	Belső hosszsztergálás
Termék fajtája	Furatkés

---

## Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Szorítócsavar Típus 3	269022 3