

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 20/11mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Árucikk kategória	25U

Leírás**Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D_s: 20 mm

Kés ISO kódja: A20R SDUCR/L11

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: DC.. 11T3..

Legkisebb előfúrási Ø D_{min}: 27 mm

Középtelődés L₃: 16,5 mm

Műszaki leírás

Legkisebb előfúrási Ø D _{min}	27 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 11T3..
Lapkaméret	11 mm
Kés ISO kódja	A20R SDUCR/L11
Váltólapka csavar	269022 3
Kinyúlási hossz L ₁	100 mm
Középtelődés L ₃	16,5 mm
Teljes hossz L	200 mm
Befogási magasság L ₂	19 mm
Beállítási szög κ	93 fok

Szár Ø D _s	20 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 3	269022 3
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Feszítőcsavar	269406