


**Garant****Teljes profilú lapka 55° belső, jobbos, HB7020, Menetek száma / coll: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270826 14
GTIN	4045197370822
Árucikk kategória	21J

**Műszaki leírás**

Menetek száma / coll	14
Szerszámanyag	HM
Felhasználás módja	jobbos
Bel- /kültéri felhasználás	belső
Váltólapka profil	Teljes profil
Minőség	HB7020
Menetfajta	BSW
Menetfajta	BSW-LH
Menetfajta	BSP
Menetfajta	G
Menetfajta	G-LH
Menetfajta	BSP-LH

Profilszög	55 fok
Vastagság	3,6 mm
Lapkaméret L	16 mm
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	200 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	70 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	120 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	120 m/min	N
Folyamatos	feltételesen alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Megszakított	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		