

**SNMG 150612, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

SNMG 150612 CA510 Sarokrádiusz: 1,2 mm  
Minőség: CA510  
Forgácstörő: PH  
Fogásmélység  $a_p$ : 1 - 10 mm  
Előtolás  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/ford,  
Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 80 - 450 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácstörő	PH
Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás $f$	0,25 - 0,8 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység $a_p$	1 - 10 mm
Minőség	CA510

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	80 - 450 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 150612
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz