

Garant**eco esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret L: 25/22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271991 25/22
GTIN	4045197654588
Árucikk kategória	21U

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Tartalom:**1,5°-os alátétlapkával.****Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Működő szélesség L₄: 25 mmFejhossz L₁: 36 mm

Teljes hossz L: 107,5 mm

Lapkacsavar menetlapkához: 279810 3

Alátétlapka 1,5°: 272606 1,5

Szorítócsavar alátétlapkához: 279824 2

Műszaki leírás

Lapkacsavar menetlapkához	279810 3
Lapkaméret	22 mm
Alátétlapka 1,5°	272606 1,5

Szárméret	25 mm
Szorítócsavar alátétlapkához	279824 2
Működő szélesség L ₄	25 mm
Fejhossz L ₁	36 mm
Teljes hossz L	107,5 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Szorítócsavar Típus 3	279810 3
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög 1,5 fok	272606 1,5
Csavar alátétlapkához Típus 2	279824 2
PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX20	674248 TX20