

Garant**Részprofil lapka készlet, 16 méret gömbhuzalos szorítógyűrűkhöz, jobbos, HB7010, Típus: ER/IR****Rendelési adatok**

Rendelés száma	271940 ER/IR
GTIN	4045197371003
Árucikk kategória	21J

Leírás**Alkalmazható:**

271997 – 272172 sz. GARANT menetkések (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

Tartalma:

Részprofil DIN 7993: 271025 sz. 0,4; 0,6; 0,9; 1 méret 271035 sz. 0,6; 0,9; 1 méret

Alátétlap: 272604 és 272624 sz. S méret

Műszaki leírás

Megmunkálási irány	jobbos
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7010
Horony szabvány szerint	DIN 7993
Termék fajtája	Váltólapka menetesztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	250 m/min	N

Alu > 10% Si	alkalmas	180 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	90 m/min	P
Acél < 55 HRC	feltételesen alkalmas	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	50 m/min	S
GG(G)	alkalmas	130 m/min	K
CuZn	feltételesen alkalmas	150 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		

Tartozék

Alátétlapka esztergakéshez Dőlésszög S fok	272604 S
Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz külső, jobbos Beszúrás R 1 mm	271025 1
Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz, belső, jobbos Beszúrás R 0,6 mm	271035 0,6
Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz, belső, jobbos Beszúrás R 1 mm	271035 1
Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz külső, jobbos Beszúrás R 0,9 mm	271025 0,9
Alátétlapka furatkésekhez Dőlésszög S fok	272624 S
Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz külső, jobbos Beszúrás R 0,4 mm	271025 0,4
	271025 0,6

Részprofil lapka DIN 7993 szabványhoz külső, jobbos
Beszúrás R 0,6 mm
