

Garant**eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 20/16mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251403 20/16
GTIN	4045197657077
Árucikk kategória	21U

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900 – 319886 sz. befogókkal lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: MTJNR/L 2020X16

Hozzávaló váltólapka: TN.. 1604..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 32 mm

Teljes hossz L: 91 mm

Csavar készlet: 259023 1

Műszaki leírás

Szorítóköröm	259038 1
Hozzávaló váltólapka	TN.. 1604..
Fejhossz L ₁	32 mm
Szárméret	20 mm

Csavar készlet	259023 1
Alátétlapka	259031 31
Lapkaméret	16 mm
Működő szélesség L ₄	25 mm
Csap	259049 1
Kés ISO kódja	MTJNR/L 2020X16
Teljes hossz L	91 mm
Felhasználás módja	balos
Szabvány	DIN ISO 5610
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	93 fok
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500
Szorítóköröm Típus 1	259038 1
Csavar készlet 10 darabos Típus 1	259023 1
PrecisionBit hatszöghöz, E 6,3 szár Hatszög 3 mm	674242 3
Csap Típus 1	259049 1
Alátétlapka Típus 31	259031 31