

**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 10/07mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Árucikk kategória	25U

**Leírás****Kivitel:**

Áramvonalas alakú forgács-csatorna a jobb forgácselvezetés, a vibrációs hajlam csökkentése, és a stabil megmunkálás érdekében.

belső hűtés: igen

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Kés ISO kódja: A10L SDUCR/L07

Beállítási szög κ: 93 fok

Hozzávaló váltólapka: DC.. 0702..

Legkisebb előfúrási Ø D<sub>min</sub>: 14 mm

Középtolódás L<sub>3</sub>: 8,7 mm

**Műszaki leírás**

Legkisebb előfúrási Ø D <sub>min</sub>	14 mm
Lapkaméret	7 mm
Középtolódás L <sub>3</sub>	8,7 mm
Hozzávaló váltólapka	DC.. 0702..
Kés ISO kódja	A10L SDUCR/L07
Váltólapka csavar	269022 4
Kinyúlási hossz L <sub>1</sub>	50 mm
Teljes hossz L	140 mm
Befogási magasság L <sub>2</sub>	9 mm
Beállítási szög κ	93 fok

Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	5×D
Szabvány	DIN 8024
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, E 6,3 szár Torx® profil TX8	674248 TX8
Feszítőcsavar	269407
Szorítócsavar Típus 4	269022 4
Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659906 500