



Erős kézi fúrógép, Típus: 720549



Rendelési adatok

Rendelés száma	075155 720549
GTIN	4014586876443
Árucikk kategória	03F

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű fúrógép fordulatszám beállítással a fémgyártás területén történő rugalmas felhasználáshoz.

- **Jobb / bal forgásirány menetvágáshoz M12-ig.**
- **Kiváló minőségű Röhmm SUPRA SK fém gyorsbefogó fúrótokmány.**
- **Megcsúszó nyomaték tengelykapcsoló.**
- **Stabil nyomaték leadású 1200 W nagy teljesítményű motor.**

Mechanikus kétfokozatú meghajtással.

Előny:

Kiváló minőségű Röhmm fém gyorsbefogó fúrótokmány.

Tartalom:

Inkluzív gyorsbefogó fúrótokmány 3 – 16 mm, 1 segédmarkolat.

Figyelem:

Hozzávaló csigafúrókat a 114000 sz.-től talál.

Műszaki leírás

Max. vibráció EN szerint	$< 2,5 \text{ m/s}^2$
Fúrótokmány befogási tartomány	3 - 16 mm
Gyártó jelölése	BOS 16-2
Maximális csigafúró Ø acélban 1. fokozat	16 mm

Fúrótokmány befogó	1/2 col – 20 UNF
Maximális csigafúró Ø fában 2. fokozat	50 mm
Súly	3,7 kg
Teljesítményfelvétel	1200 W
Maximális csigafúró Ø fában 1. fokozat	50 mm
Maximális csigafúró Ø acélban 2. fokozat	10 mm
Fordulatszám-tartomány 1. fokozat	0 - 520 min ⁻¹
Fordulatszám-tartomány 2. fokozat	0 - 1600 min ⁻¹
Energiaellátás	Vezetékes
Alkalmas anyagok	Acél
Termék fajtája	Fúrógép