

**SNMG 120408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251254 CA510
GTIN	4960664698615
Árucikk kategória	25E

Leírás

SNMG 120408 CA510 Sarokrádiusz: 0,8 mm
Minőség: CA510
Forgácstörő: PS
Fogásmélység a_p : 1 - 4 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fogásmélység a_p	1 - 4 mm
Fő felhasználás	P
Előtolás f	0,15 - 0,6 mm/ford,
Forgácstörő	PS
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	CA510

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 450 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz