

**Garant****VCGT 110301 FN, PKD, Vágóél kivitel: TWF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265872 TWF
GTIN	4045197452801
Árucikk kategória	21L

**Leírás****Kivitel:**

**PKD** – polikristályos gyémánt, finomszemcsés. Simítás, éles vágóél az alacsony forgácsoló nyomás érdekében.

**Felhasználás:**

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszög: 6 fok

Minőség: PKD

Vágóél kivitel: TWF

Fogásmélység  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/ford,

Forgácsoló sebesség  $v_c$  alumíniumhoz < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Forgácsoló sebesség  $v_c$  G(C)FK-hoz: 400 - 900 m/min

**Műszaki leírás**

Forgácsoló sebesség $v_c$ G(C)FK-hoz	400 - 900 m/min
Sarokrádiusz	0,1 mm

Vágóél kivitel	TWF
Forgácsoló sebesség $v_c$ alumíniumhoz < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Fogásmélység $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Előtolás $f$	0,03 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Minőség	PKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	PKD
Váltólapka ISO kód	VCGT 110301 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	PKD
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz