

Garant**DCGT 070202 FN, PKD, Vágóél kivitel: TWF****Rendelési adatok**

Rendelés száma	265832 TWF
GTIN	4045197449023
Árucikk kategória	21L

Leírás**Kivitel:**

PKD – polikristályos gyémánt, finomszemcsés. Simítás, éles vágóél az alacsony forgácsoló nyomás érdekében.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.

Homlokszög: 6 fok

Minőség: PKD

Vágóél kivitel: TWF

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,03 - 0,2 mm/ford,

Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si: 400 - 3500 m/min

Forgácsoló sebesség v_c G(C)FK-hoz: 400 - 900 m/min

Műszaki leírás

Forgácsoló sebesség v_c G(C)FK-hoz	400 - 900 m/min
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm

Forgácsoló sebesség v_c alumíniumhoz < 10 % Si	400 - 3500 m/min
Vágóél kivitel	TWF
Előtolás f	0,03 - 0,2 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,2 mm
Minőség	PKD
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	PKD
Váltólapka ISO kód	DCGT 070202 FN
Cserék / élek száma	1
Terméknév attribútum	PKD
Homlokszög	6 fok
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz