

Garant**DC.T 070202, Minőség: CU7010**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 260351 CU7010 |
| GTIN | 4045197668776 |
| Árucikk kategória | 21G |

Leírás

DCMT 070202 CU7010 Minőség: CU7010

Forgácstörő: SS

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mmElőtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 90 - 210 m/min

Műszaki leírás

| | |
|---|---------------------|
| Fogásmélység a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Sarokrádiusz | 0,2 mm |
| Forgácstörő | SS |
| Mellékfelhasználás | M |
| Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége v_c | 80 - 140 m/min |
| Előtolás f | 0,05 - 0,2 mm/ford, |

| | |
|--|---------------------------|
| Fő felhasználás | P |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c | 90 - 210 m/min |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos |
| Minőség | CU7010 |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás |
| Szerszámanyag | Cermet |
| Bevonat | bevonat nélkül |
| Váltólapka ISO kód | DCMT 070202 |
| Cserék / élek száma | 2 |
| Tűrés | M |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |