

**DCGT 11T304, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260374 SP4019
GTIN	5658173
Árucikk kategória	28D

Leírás

DCGT 11T304 SP4019 Minőség: SP4019
Forgácstörő: 62
Fogásmélység a_p : 0,15 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Fogásmélység a_p	0,15 - 3 mm
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	62
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Fő felhasználás	UNI
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCGT 11T304
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz