

**Garant**

**Hidroplasztikus szerszámbefogó rövid, HT kivitel, hűtőcsatorna furatokkal, SK 40, Befogási Ø D1: 20mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302031 20
GTIN	4045197644787
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

**Felhasználás:**

- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és könnyű- és nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.**
- **Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., szűkítőpersely 302135 – 302187 sz.

**Figyelem:**

V = maximális beállítási úthossz!

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	64,5 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm

Hozzávaló közpersely	302160; 302165; 302150; 302155
Hasznos hossz L <sub>1</sub>	45,5 mm
Külső Ø D	49 mm
Befogó	SK 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Hűtőcsatorna furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó