

**DCGT 070201, Minőség: SP4019****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260367 SP4019
GTIN	
Árucikk kategória	28D

Leírás

DCGT 070201 SP4019 Minőség: SP4019
Forgácstörő: 62
Fogásmélység a_p : 0,15 - 3 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 30 - 440 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,1 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	30 - 440 m/min
Fő felhasználás	UNI
Fogásmélység a_p	0,15 - 3 mm
Előtolás f	0,05 - 0,3 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Forgácstörő	62
Minőség	SP4019

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCGT 070201
Cserék / élek száma	2
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz