

Garant**Beszúró esztergakés, jobbos, Szár- / beszúrási szélesség w: 12/2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273750 12/2
GTIN	4045197484406
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	2 mm
Beszúrási mélység t_{\max}	6 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Fejhossz L_1	30 mm
Működő szélesség L_4	12 mm
Teljes hossz L	150 mm
Szárszélesség b	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Axiális beszúrási lehetőség	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Rögzítőcsavar Típus 4	279815 4
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500