

**TNMG 160408, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251474 CA510
GTIN	4960664699179
Árucikk kategória	25E

**Leírás**

TNMG 160408 CA510 Minőség: CA510

Forgácstörő: PQ

Fogásmélység  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Előtolás  $f$ : 0,13 - 0,4 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége  $v_c$ : 180 - 590 m/min

**Műszaki leírás**

Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,8 mm
Forgácstörő	PQ
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	180 - 590 m/min
Minőség	CA510

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Cserék / élek száma	6
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz