

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

Rendelés száma	221975 GG
GTIN	4960664026975
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

Kétoldalas váltólapka 4 vágóéllel. A váltólapka vágóélének konvex kivitele biztosítja a vágóél lágy bevágását az anyagba.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Műszaki leírás

Programozási rádiusz ha $a_{p \max}$	1,6 mm
Típus	GG
Váltólapka ISO kód	LOGU 030310 ER-GM
Sarokrádiusz	1 mm
Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Előtolás f_z / fog	0,2 - 1,5 mm

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		