

**Marólapka SOMT....20ER-GM, nagy előtolású maróhoz, PR1835****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222073 10
GTIN	4960664029358
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

A **GM geometria** a legjobb választás általános felhasználáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Lapkavastagság E	4,76 mm
Előtolás f_z / fog	0,5 – 1,8 mm
Váltólapka méret	10
Típus	INOX
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	3 mm
Sarokrádiusz	2 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT100420ER-GM

Típus	PR1835
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		