

**Marólapka SOMT....20ER-LD, nagy előtolású maróhoz, PR1835****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222081 10
GTIN	4960664029365
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

Az **LD geometria** nagy fogásmélységekhez ($a_{p\max} = 5\text{ mm}$) is alkalmas mérsékelt előtolás mellett. Helikális, sülyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Előtolás f_z / fog	0,06 – 1,8 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	3,5 mm
Váltólapka méret	10
Sarokrádiusz	2 mm
Lapkavastagság E	476 mm

Váltólapka ISO kód	SOMT100420-ER-LD
Típus	PR1835
Szerszámanyag	Keményfém
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		