


**SOMT....20ER-LD, PR1810, Típus: 14****Rendelési adatok**

Rendelés száma	222083 14
GTIN	4960664026951
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

4 élű váltólapka konvex vágóélekkel az alacsony forgácsoló erők érdekében.

Felhasználás:

Az **LD geometria** nagy fogásmélységekhez ($a_{p\max} = 5$ mm) is alkalmas mérsékelt előtolás mellett. Helikális, süllyesztő- és kontúrmaráshoz vagy meredek falaknál ne használja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Sarokrádus	2 mm
Típus	GG
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	5 mm
Lapkavastagság E	5,56 mm
Váltólapka méret	14
Előtolás f_z / fog	0,06 – 2 mm
Váltólapka ISO kód	SOMT140520-ER-LD

Minőség	PR1810
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
GG(G)	alkalmas	180 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		