

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1810, Típus: GG****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 224030 GG     |
| GTIN              | 4960664027590 |
| Árucikk kategória | 25A           |

**Leírás****Kivitel:**

A speciális váltólapka geometria gondoskodik a csökkentett forgácsoló erőkről és a jobb forgácstörésről. Minden típus **Wiper éllel** a magas előtolások érdekében.

**Felhasználás:**

**NB2T / NB3T:** Ideális **megszakított forgácsolásokhoz**, nagy forgácsoló teljesítményhez és nagy előtolásokhoz.

**Figyelem:**

**A marókat azonos számú NB2 és NB3 típusú lapkákkal kell felváltva belapkázni.** Vegye figyelembe a tartón lévő elrendezési utasításokat.

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 1 \times D$ .

**Műszaki leírás**

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Sarokrádiusz         | 1,2 mm         |
| Lapkavastagság E     | 6,35 mm        |
| Típus                | GG             |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,06 - 0,15 mm |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Váltólapka ISO kód  | SPMT 1806 EDSR-NB2T |
| Minőség             | PR1810              |
| Szerszámanyag       | HM                  |
| Felhasználás        | Nagyolás            |
| Cserék / élek száma | 4                   |
| Termék fajtája      | Váltólapka maráshoz |

### Felhasználói adatok

|                  | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------|-----------------------|----------------|---------|
| GG(G)            | alkalmas              | 180 m/min      | K       |
| Nedvesen maximum | feltételesen alkalmas |                |         |
| Nedvesen minimum | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz           | alkalmas              |                |         |
| Levegő           | alkalmas              |                |         |