

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25xD, balos, Ø DC: 26mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	268468 26
GTIN	4045197470263
Árucikk kategória	21X

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat **hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5xD -ig használjon.**

Műszaki leírás

Szár Ø D _s	32 mm
Névleges Ø D	26 mm
Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 1305..
Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Váltólapka csavar készlet	269028 36
Szárhossz L _s	60 mm
Hasznos hossz L ₁	58,5 mm
Ø d ₂	40 mm

Kinyúlási hossz L _A	73 mm
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

8 mm penge, mágnessel 1/4 col bit befogóval Teljes hossz 50 mm	659874 50
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX25	674248 TX25
Váltólapka csavar készlet Típus 36	269028 36
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659906 1600
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 1600 cNm	659957 1600