

Garant**„5 in 1“ esztergáló és fúrószerszám 2,25×D, jobbos, Ø DC: 20mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	268467 20
GTIN	4045197470171
Árucikk kategória	21X

Leírás

Kivitel:

Belső hűtéssel.

Hengeres szár **vállal**.**Felhasználás:**

Síkesztergálás, hosszesztergálás, fúrás, belső hosszesztergálás, süllyesztés.

Figyelem:

- **A lehető legnagyobb sarokrádiust válassza.**
- **Fúrás közben mindig belső hűtéssel dolgozzon (legalább 5 bar).**

Esztergáló és fúrószerszámokat **hosszú forgácsú szerkezeti acélhoz és hosszú forgácsú rozsdamentes acélokhoz csak 1,5×D -ig használjon.**

Műszaki leírás

Váltólapka 268472 – 268496 sz.	WCHX 10T3..
Váltólapka csavar készlet	269028 35
Furat Ø tűrés D	0/+0,33 mm
Névleges Ø D	20 mm
Szár Ø D _s	25 mm
Szárhossz L _s	56 mm
Hasznos hossz L ₁	45 mm
Ø d ₂	32 mm

Kinyúlási hossz L _A	56 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 35	269028 35
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500