

Garant**VC.T 110304, Minőség: HB7120-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Árucikk kategória	21G

Leírás

VC.T 110304 HB7120-1 Minőség: HB7120-1

Forgácstörő: VM

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,5 - 2,5 mmElőtolás f : 0,1 - 0,4 mm/ford,Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 80 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	0,5 - 2,5 mm
Forgácstörő	VM
Minőség	HB7120-1
Fő felhasználás	M
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Sarokrádiusz	0,4 mm

Előtolás f	0,1 - 0,4 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	80 - 260 m/min
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	VCMT 110304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz