

Garant**SCMT 120404, Minőség: HB7140-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Árucikk kategória	21G

Leírás

SCMT 120404 HB7140-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7140-1
Forgácstörő: VS
Fogásmélység a_p : 0,2 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,1 - 0,3 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 70 - 260 m/min

Műszaki leírás

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	70 - 260 m/min
Fő felhasználás	M
Előtolás f	0,1 - 0,3 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Minőség	HB7140-1
Forgácsolási feltétel	Enyhén megszakított
Forgácstörő	VS

Fogásmélység a _p	0,2 - 1,5 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SCMT 120404
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz