

**DC.T 11T304, Minőség: CA510****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 11T304 CA510 Minőség: CA510
Forgácstörő: HQ
Tűrés: M
Fogásmélység a_p : 0,5 - 1,5 mm
Előtolás f : 0,05 - 0,25 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 140 - 450 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	folyamatos
Előtolás f	0,05 - 0,25 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	140 - 450 m/min
Fogásmélység a_p	0,5 - 1,5 mm
Forgácstörő	HQ

Minőség	CA510
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 11T304
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz