

**DC.T 070204, Minőség: SW05****Rendelési adatok**

Rendelés száma	260382 SW05
GTIN	4960664629602
Árucikk kategória	25E

Leírás

DC.T 070204 SW05 Minőség: SW05

Forgácstörő: MQ

Tűrés: M

Fogásmélység a_p : 0,1 - 1 mm

Előtolás f : 0,05 - 0,2 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 40 - 100 m/min

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,4 mm
Fogásmélység a_p	0,1 - 1 mm
Előtolás f	0,05 - 0,2 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	40 - 100 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Forgácstörő	MQ
Fő felhasználás	Ti

Minőség	SW05
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	DCMT 070204
Cserék / élek száma	2
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz