

**TNMG 160408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251583 CA125P
GTIN	4960664024407
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Minőség	CA125P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	150 - 320 m/min
Sarokrádiusz	0,8 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fogásmélység a_p	0,5 - 5 mm
Cserék / élek száma	6
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	TNMG 160408
Forgácstörő	PMG
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás	P

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz