

Garant**Leszűrő esztergakéstartó, balra, Szárszélesség / beszűrési szélesség w:
12/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	273761 12/3
GTIN	4045197485199
Árucikk kategória	21W

Leírás**Kivitel:**

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból ($> 1300 \text{ N/mm}^2$) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik. $6,5 \times w$

Figyelem:

Maximális \varnothing = korlátozott munkadarab \varnothing a kivitel következtében.

19,5 mm beszűrési mélységtől (3 mm beszűrési szélességtől), ill. 24,5 mm beszűrési mélységtől (4 mm beszűrési szélességtől) a második vágóél is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek.

Szükség esetén használjon 273656 – 273670 sz. egyélű leszűrő esztergalapkákat.

Műszaki leírás

Beszűrési mélység t_{\max}	20 mm
Működő szélesség L_4	12 mm
Csavar	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Beszűrési szélesség w	3 mm
Fejhossz L_1	35 mm
Teljes hossz L	150 mm
maximális \varnothing	40 mm
Szárszélesség b	12 mm

Felhasználás módja	balra
belső hűtés	nem
Axiális beszúrás lehetséges	igen
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Rögzítőcsavar Típus 4	279815 4
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500