

**VNMG 160408, Minőség: CA125P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251754 CA125P
GTIN	4960664014439
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	150 - 320 m/min
Minőség	CA125P
Előtolás $f$	0,13 - 0,4 mm/ford,
Sarokrádiusz	0,4 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	VNMG 160404
Fogásmélység $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Cserék / élek száma	4
Forgácstörő	PQ

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz