

**DNMG 150616, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250894 CA115P
GTIN	4960664040858
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Fő felhasználás	P
Sarokrádiusz	1,6 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Váltólapka ISO kód	DNMG 150616
Forgácstörő	PH
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	CA115P
Szerszámanyag	HM

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz