


**CNMM 160612, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250497 CA115P
GTIN	4960664043088
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Cserék / élek száma	4
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Fogásmélység a_p	1 - 11 mm
Forgácstörő	PX
Minőség	CA115P
Sarokrádiusz	1,2 mm
Előtolás f	0,25 - 0,9 mm/ford,
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	CNMM 160612
Szerszámanyag	HM
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz