

**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó HT hűtőcsatorna furatokkal, HSK-A 63 rövid,  
Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307553 16
GTIN	4045197644831
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

**Előny:**

- **Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

**Felhasználás:**

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

**Tartalom:**

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Figyelem:**

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	16 mm
---------------------------	-------

Hasznos hossz L <sub>1</sub>	54 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Külső Ø D	52,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó