


**DNMG 150608, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250892 CA115P
GTIN	4960664040834
Árucikk kategória	25E

Műszaki leírás

Szerszámanyag	HM
Fogásmélység a_p	1 - 5 mm
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	170 - 380 m/min
Forgácstörő	PH
Fő felhasználás	P
Váltólapka ISO kód	DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás
Cserék / élek száma	4
Előtolás f	0,25 - 0,6 mm/ford,
Minőség	CA115P
Sarokrádiusz	0,8 mm

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz