

**Garant****Hidroplasztikus szerszámtartó HT, HSK-A 100 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307555 12
GTIN	4045197586971
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.**

**Előny:**

- **Maximális nyomatékátadás (550 Nm) következtében nagy folyamatbiztonság.**
- **Ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.**

**Felhasználás:**

- **Elsősorban nehéz forgácsoláshoz marásnál.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

**Tartalom:**

Hatszög keresztmarkolatú kulcs.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

**Figyelem:**

Figyeljen extra hosszú szerszámoknál és TPC megmunkálásnál.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló közpersely	302140; 302135
A-méret kinyúlási hossz	85 mm

Hasznos hossz $L_1$	56 mm
Befogási $\varnothing D_1$	12 mm
Külső $\varnothing D$	52,5 mm
Állítási út V	10 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 $\text{min}^{-1}$ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

## Tartozék

Hasított közperselyHűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 8 mm	302135 8
Hasított közperselyHűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 3 mm	302135 3
Hasított közperselytömített Befogási $\varnothing D1$ 8 mm	302140 8
Hasított közperselytömített Befogási $\varnothing D1$ 6 mm	302140 6
Hasított közperselyHűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 5 mm	302135 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 6 mm	302135 6
Hasított közperselytömített Befogási $\varnothing D1$ 4 mm	302140 4
Hasított közperselytömített Befogási $\varnothing D1$ 3 mm	302140 3
Hasított közperselytömített Befogási $\varnothing D1$ 5 mm	302140 5
Hasított közperselyHűtéssel Befogási $\varnothing D1$ 4 mm	302135 4