

**DNMG 150612, Minőség: CA115P****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250798 CA115P
GTIN	4960664046270
Árucikk kategória	25E

**Műszaki leírás**

Sarokrádiusz	1,2 mm
Fő felhasználás forgácsoló sebessége $v_c$	180 - 400 m/min
Forgácsolási feltétel	folyamatos
Szerszámanyag	HM
Forgácstörő	PMG
Fő felhasználás	P
Fogásmélység $a_p$	0,5 - 5 mm
Váltólapka ISO kód	DNMG 150612
Előtolás $f$	0,15 - 0,6 mm/ford,
Cserék / élek száma	4
Minőség	CA115P
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás

Termék fajtája

Váltólapka esztergáláshoz